



## Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 2, Mittapalojen lukumäärä: 47



### Tilaustiedot

Tilausnumero	480500 47
GTIN	4045197208279
Tuoteluokka	42K

### Kuvaus

#### Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu (HRC 64 – 66), särmät kevyesti pyöristetyt. Läpätyt mittauspinnat.

#### **Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:**

Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.

**Toleranssiluokka 2**, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

#### **Sisältö:**

1 kpl, mitta: 1,005 mm

Porrastus 0,01: 21 kpl 1,00–1,20 mm

Porrastus 0,1: 8 kpl 1,3–2,0 mm

Porrastus 1,0: 8 kpl 3,0–10 mm

Porrastus 10,0: 9 kpl 20–100 mm

### Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	47
Standardi	DIN EN ISO 3650

Toleranssiluokka	2
Kovuus	64 - 66 HRC
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

### Palvelut

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapalasarja Sarjan sisältö 47	020850 47
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 47	020860 47