

Mitutoyo

Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L₀: 800mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 499240 800 |
| GTIN | 4946368854250 |
| Tuoteluokka | 44D |

Kuvaus

Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrskoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

Huomautus:

Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------|
| Mittaustarkkuus (20°) | 7 µm |
| mittauspään enimmäisliikealue L ₁ | 840 mm |
| efektiivinen mittauspituus L ₀ | 800 mm |
| Kaapelin pituus | 3,4 m |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Reikien keskiöväli L ₂ | 978 mm |
| Kokonaispituus L ₃ | 998 mm |
| Leveys | 22 mm |
| IP-suojausluokka | IP 67 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | Lineaarimitta |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2 | 499356 2 |
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3 | 499356 3 |