

Mitutoyo**Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1, Mittapalojen lukumäärä: 103****Tilaustiedot**

Tilausnumero	480300 103
GTIN	4946368225876
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristettyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.

Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005 mm

Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01–1,49 mm

Porrastus 0,5: 49 kpl 0,5–24,5 mm

Porrastus 25,0: 4 kpl 25–100 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	103
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Kovuus	65 - 67 HRC
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 103	020860 103
KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 103	020850 103