



Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 2, Mittapalojen lukumäärä: 87



Tilaustiedot

Tilausnumero	480500 87
GTIN	4045197208286
Tuoteluokka	42K

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu (HRC 64 – 66), särmät kevyesti pyöristetyt. Läpäytyt mittauspinnat.

Mukana kansallisiin vakioimitoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:

Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimita on siten tiedossa.

Toleranssiluokka 2, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 0,5, 1,0 mm

Porrastus 0,001: 9 kpl 1,001–1,009 mm

Porrastus 0,01: 50 kpl 1,01–1,5 mm

Porrastus 0,5: 17 kpl 2–10 mm

Porrastus 10,0: 9 kpl 20–100 mm

Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	87
Standardi	DIN EN ISO 3650

Toleranssiluokka	2
Kovuus	64 - 66 HRC
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

Palvelut

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapalasarja Sarjan sisältö 87	020850 87
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 87	020860 87