

**Garant****Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481030 1,18
GTIN	4045197208583
Tuoteluokka	41L

**Kuvaus****Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

**Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittaustaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

**Huomautus:**

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Nimellismitta	1,18 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty
Kalibrointi	L2

Tuotetyyppi

mittapala

**Palvelut**KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapala  
Enimmäispituus 100 mm

028060 100

DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus  
100 mm

028140 100