



Stereomikroskooppi, Tyyppi: EZ410



Tilaustiedot

Tilausnumero	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi - teräväpiirtoiset, valoisat ja tarkat kuvat. Ergonomisesti oikeankokoiset säätönupit ja niiden säädettävä tarkennus mahdollistavat pitkäkestoisen, väsyttämättömän käytön. Silmien väli yksilöllisesti säädettävissä. Kalvonäppäimistö, valittavissa 3 pintavalaisutapaa 5 LEDillä.

Tekninen kuvaus

Näkökentän Ø	5,7 - 25 mm
Säädettävä valaistus	kyllä
Optiikkajärjestelmä	10° Greenough, parfokaalinen
Työskentelyetäisyys	100 mm
Katselukulma	60 astetta
Zoomi	4,4:1
Suurennus (x-kert.)	8 - 35

Pintavalo	3 valaisutapaa valittavissa: Täysvalaisu 5 LEDillä, vino pintavalon valo 3 LEDillä, laakea ristivalo 2 LEDillä
Paino	5,4 kg
LED-valaisinjärjestelmä	Sisäänrakennettu, pinta- ja alavalot kytkettävissä erikseen tai yhdessä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi