

Garant**Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,48mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481030 1,48
GTIN	4045197208880
Tuoteluokka	41L

Kuvaus**Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittaustaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	1,48 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty
Kalibrointi	L2

Tuotetyyppi	mittapala
Palvelut	
KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028140 100