



Mikroskooppijärjestelmä, Tyyppi: DMS300M



Tilaustiedot

Tilausnumero	491796 DMS300M
GTIN	
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mikroskooppijärjestelmä, integroitu High-End-optiikka ja tehokas digitaalikamera, lisäksi LED-valo ja kääntövarsijärjestelmä. Optimoitu digitaalista tarkastusta ja dokumentointia varten teollisuusympäristössä.

- **2,5 megapikselin digitaalikamera.**
- **Nopea livekuvaus: jopa 30 kuvaa sekunnissa.**
- **Ohjelmoitavat esiasetukset ja tuotavat päällekkäiskuvat.**
- **Kaikkien kameran parametrien suora ohjaus infrapunaohjaimella (HD-tilassa).**
- **HD-videoiden tallennus suoraan SD-kortille.**
- **8:1 zoomalue (portaittain säädettävä) mahdollistaa nopean siirtymisen yleiskuvasta yksityiskohtiin.**
- **Suurennusalue 15× – 120× digitaalisesti (sis. 0,8× objektiivin) 22 tuuman näytöllä.**
- **Parfokaalinen optiikka – ei jälkitarkennusta vaihdettaessa suurennusastetta.**

Etu:

- **Ergonomista työskentelyä hyvän käyttömukavuuden ansiosta.**
- **Optimoitu yksinkertaista ja nopeaa laadunvalvontaa, kokeita ja dokumentointia varten.**
- **Erilliskäyttö mahdollista HD-näytön kautta ilman PC:tä.**
- **Kaikkien kameran parametrien suora ohjaus.**
- **Leica LAS EZ -ohjelmisto kuville tietokoneeseen.**

Toimituksen sisältö:

Stereomikroskooppi, jalusta käännettävällä varrella, objektiivi 0,8×, LED-rengasvalo, käsi- / jalkakytkin, 2 kauko-ohjainta, HDMI- ja USB-kaapeli, yleiskäyttöinen USB-verkkolaite, SD-kortti.

Mukana ohjelmisto Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

Mukana 10 tuuman näyttö.

Erikoistarvike:

Alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Livekuvan tarkkuus enintään: 1920×1080 px

Videoleikkeiden tarkkuus enintään: 1920×1080 px

Still-kuvien tarkkuus enintään: 1824×1368 px

Objektiivi: 0,8× akromaattinen

Paino: 26,2 kg

Tekninen kuvaus

Still-kuvien tarkkuus enintään	1824×1368 px
Paino	26,2 kg
Livekuvan tarkkuus enintään	1920×1080 px
Videoleikkeiden tarkkuus enintään	1920×1080 px
Objektiivi	0,8× akromaattinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Videotarkastusjärjestelmä

Tarvikkeet

Alavalaistus Tyyppi BLI	491777 BLI
-------------------------	------------