

**Hiomakangasrulla (A) ruskea KK 114 F, 115 mm × 50 m, Rakeisuus: 400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557850 400
GTIN	4018875206225
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä.

Pituus 50 m, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä**.

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Pakkaus ei sisällä integroitua katkaisuterää.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Soveltuu erittäin hyvin tasohiomakoneisiin.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	400
Hienousaste	eritt. hieno
Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Säästörullan leveys	115 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		