



Nelikulmaviila, hakkaus 2, Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	512210 250
GTIN	4045197571656
Tuoteluokka	52A

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form D

Tekninen kuvaus

Leveys	9 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Tuotenimen määrite	hakkaus 2
Hakkaustapa	2
Muoto	D
Muodon kuvaus	nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat	4
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20