



Hiomakangas, rullasarja (A) ruskea KK 114 F, 25 mm x 50 m, Erialaisten rullien lkm: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	557880 5
GTIN	2050001030344
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. **Pituus 50 m**, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä**.

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Pituus 50 m, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä. 5 osaa** = perussarja, 1 säästörulla karkeuksia 40, 80, 150, 240, 400.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Erialaisten rullien lkm	5
Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi

Hioma-aineen lyhenne	A
Säästörullan leveys	25 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määrite	25 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Teline 5:lle rullalle20 – 50 mm×50 m	557960
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 400	557800 400
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 40	557800 40

Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 150	557800 150
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 80	557800 80
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 240	557800 240