



Stereomikroskooppi, Tyyppi: A60S



Tilaustiedot

Tilausnumero	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi, jonka suurennus 5x - 30x, mahdollistaa sekä yksityiskohtaisen tarkastelun että laajan yleisnäkymän. Patentoidun FusionOptics™-teknologian ansiosta Leica A60 tarjoaa 13,6 mm:n syvysterävyuden matalimmalla zoom-alueella – ei aikaa vievää jälkikohdennusta korkeita kohteita varten.

- **Ainutkertainen syväterävyys (13,6 mm).**
- **46 mm:n objektikenttä.**
- **Ergonominen työskentely suuren työtäisyyden (122 mm) ansiosta.**
- **Antistaattinen muovikuori.**
- **Sisältää LED-rengasvalon, jossa 10 kirkkaustasoa.**
- **Diffuusori heijastumien vähentämiseksi (irrotettavissa).**

Jalusta käännettävällä varrella

- **Toistuvasti tarkastettaville kohteille.**
- **Oma maadoituspiste jalustassa.**
- **Erittäin vakaa rakenne tarkempiin suurennoksiin.**

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti teollisuustarkastuksiin ja -asennuksiin sekä laadunvalvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Alavalistus nro 491777 koko BLI.

Tekninen kuvaus

LED-valaisinjärjestelmä	16 MED Power SMT LEDiä
Jalustan leveys	266 mm
Optiikkajärjestelmä	Greenough, jossa Fusion Optics™
Enimmäisulkonema	560 mm
Näkökentän Ø	46 mm
Zoomi	6 : 1
Suurin mahdollinen syvyysterävyys	13,6 mm
Työskentelyetäisyys	122 mm
Väriämpötila/pintavalon	5600 K
Suurennus (x-kert.)	5 - 30
Katselukulma	38 astetta
Jalustan pituus	230 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi

Tarvikkeet

Alavalaistus Tyyppi BLI	491777 BLI
-------------------------	------------