

**Puolipyöreä viila, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	513200 150
GTIN	4009215017595
Tuoteluokka	56B

Kuvaus**Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.**Käyttö:**

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:**DIN 7261 Form E****Huomautus:**

Kahvalla varustettu viilamalli saatavilla numerolla 513201.

Tekninen kuvaus

Leveys × paksuus	16×5 mm
Hammastuksen pituus	150 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 2 (puolihieno)
Hakkaus	2
Hakkaustapa	Puolihieno
Muoto	E
Muodon kuvaus	puolipyöreä
Viilapinnat	kaikki sivut lovettu
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261

Tuotetyyppi

Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110