



Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711X, 50×2000 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	558100 40
GTIN	4018875083796
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Yleishiomanauha, normaalikorundi (A) -pinnoite. Hioma-aineen alusta mukautettu optimaalisesti raekokoon ja hiomanauhan tyyppiin.

Karkea X-kudos **tehokkaaseen materiaalin poistoon** kiinteillä hiomakoneilla.

Käyttö:

Voidaan käyttää kaikkien tavallisten materiaalien kanssa: **teräs**, ei-rautametallit, valu, **alumiiniseokset, puu**.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitinkoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Sarja	KK711X
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	50 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määrite	50×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	32-38 m/s	H
INOX	sopii rajoituksin	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	sopii rajoituksin	30-45 m/s	K
CuZn	soveltuu	35-45 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10-30 m/s	
puu	soveltuu	23-26 m/s	
kuiva	soveltuu		