



Stereomikroskooppi, Tyyppi: A60F



Tilaustiedot

Tilausnumero	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi, jonka suurennus 5x - 30x, mahdollistaa sekä yksityiskohtaisen tarkastelun että laajan yleisnäkyvän. Patentoidun FusionOptics™-teknologian ansiosta Leica A60 tarjoaa 13,6 mm:n syvyysterävyuden matalimmalla zoom-alueella – ei aikaa vievää jälkikohdennusta korkeita kohteita varten.

- **Ainutkertainen syväterävyys (13,6 mm).**
- **46 mm:n objektikenttä.**
- **Ergonominen työskentely suuren työtäisyyden (122 mm) ansiosta.**
- **Antistaattinen muovikuori.**
- **Sisältää LED-rengasvalon, jossa 10 kirkkaustasoa.**
- **Diffuusori heijastumien vähentämiseksi (irrotettavissa).**

Jalusta taipuisalla varrella.

- **Esineen helppo tarkastelu x- ja y-suunnassa.**
- **Yksinkertainen korkeudensäätö erikorkuisia kohteita varten.**
- **Tilaa säästävä pöytälukituksen ansiosta.**

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti teollisuustarkastuksiin ja -asennuksiin sekä laadunvalvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Tekninen kuvaus

Zoomi	6 : 1
Suurin mahdollinen syvyysterävyys	13,6 mm
Enimmäisulkonema	995 mm
Työskentelyetäisyys	122 mm
Katselukulma	38 astetta
LED-valaisinjärjestelmä	16 MED Power SMT LEDiä
Väriämpötila/pintavallo	5600 K
Optiikkajärjestelmä	Greenough Fusion Optics™
Näkökentän Ø	46 mm
Suurennus (x-kert.)	5 - 30
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi

Tarvikkeet

Alavalistus Tyyppi BLI	491777 BLI
------------------------	------------