



## Imukykyinen matto, 0,8×30 m, Käyttöalue: OIL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084391 OIL
GTIN	2050001710765
Tuoteluokka	08J

### Kuvaus

#### Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöhyke, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

**OIL**-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Imukykyinen matto, jossa **kolmikerroksinen rakenne** ja **tiivis, liukumaton kalvo.** Käytävien ja tuotantotilojen päällystämiseen sekä koneiden ympäristön suojaamiseen. Nesteet imeytyvät tehokkaasti nukkaan. **Sataprosenttinen lattiasuoja.**

### Tekninen kuvaus

Käyttöalue	OIL
Väri	ruskea
suurin talteenottotilavuus	103 l

Toimituksen koko kpl/kartonki	1
Tuotetyyppi	Matto