



Puolipyöreä viila, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 513200 250 |
| GTIN | 4009215017656 |
| Tuoteluokka | 56B |

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.**Käyttö:**

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form E

Huomautus:

Kahvalla varustettu viilamalli saatavilla numerolla 513201.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leveys × paksuus | 25×7 mm |
| Hammastuksen pituus | 250 mm |
| Tuotenimen määrite | Hakkaus 2 (puolihieno) |
| Hakkaus | 2 |
| Hakkaustapa | Puolihieno |
| Muoto | E |
| Muodon kuvaus | puolipyöreä |
| Viilapinnat | kaikki sivut lovettu |
| sis. viilan kahvan | ei |
| Standardi | DIN 7261 |

Tuotetyyppi

Konepajaviila

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519600 110 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm | 519510 125 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm | 519550 120 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm | 519400 140 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519550 110 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519510 110 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm | 519600 120 |