



## Kolmikulmaviila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	511300 250
GTIN	4009215017267
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.**

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Standardi:

**DIN 7261 Form C**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys	18 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3 (hieno)
Hakkaus	3
Hakkaustapa	Hieno
Muoto	C
Muodon kuvaus	kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110