



Hiomakangas, rullasarja (A) ruskea, sis. pitimen KK 114 F, 40 mm x 50 m



Tilaustiedot

Tilausnumero	557950
GTIN	2050001024657
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun **normaalikorundin (A)** kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. **Pituus 50 m**, pakkauksessa **integroitu katkaisuterä**.

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Telineessä mukana 5 hiomakangasrullaa nro 557700 – rae 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm leveä, 50 m pitkä).

Kuvaus mainosteksti:

Tyyppi **VSM KK 114 F**: Kangas **ruskea, erittäin vaativaan käyttöön**. Laatu on **erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää** ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista. Telineessä mukana 5 hiomakangasrullaa nro 557700 – rae 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm leveä, 50 m pitkä).

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Sarja	KK114F
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A

Säästörullan leveys	40 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määräite	40 mm × 50 m
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Teline 5:lle rullalle20 – 50 mm×50 m	557960
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 120	557700 120
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 240	557700 240
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 150	557700 150

Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 80	557700 80
Hiomakangasrulla (A) ruskeaKK 114 F Rakeisuus 60	557700 60