



Puolipyöreä viila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 100mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 513300 100 |
| GTIN | 4009215017540 |
| Tuoteluokka | 56B |

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form E

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------------------|
| Hammastuksen pituus | 100 mm |
| Leveys x paksuus | 11x4 mm |
| Tuotenimen määrite | Hakkaus 3 (hieno) |
| Hakkaus | 3 |
| Hakkaustapa | Hieno |
| Muoto | E |
| Muodon kuvaus | puolipyöreä |
| Viilapinnat | kaikki sivut lovettu |
| sis. viilan kahvan | ei |
| Standardi | DIN 7261 |
| Tuotetyyppi | Konepajaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 80 mm | 519400 80 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm | 519400 100 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 95 mm | 519600 95 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm | 519510 90 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm | 519550 100 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |