

Garant**Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 481030 20 |
| GTIN | 4045197209214 |
| Tuoteluokka | 41L |

Kuvaus**Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittaustaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--|
| Nimellismitta | 20 mm |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Standardi | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranssiluokka | 0 |
| Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty |
| Kalibrointi | L2 |

| | |
|-------------|-----------|
| Tuotetyyppi | mittapala |
|-------------|-----------|

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapala Enimmäispituus 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus 100 mm | 028140 100 |