



## Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,05mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	481050 1,05
GTIN	4045197209375
Tuoteluokka	42K

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

**Toleranssiluokka 1** asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

Malli on muuten sama kuin nro 480450.

#### Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	1,05 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästetty
Kalibrointi	L2

Tuotetyyppi

mittapala

**Palvelut**DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus  
100 mm

028140 100

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala  
Enimmäispituus 100 mm

028060 100