

Garant**Kierukkapora pitkä HSS-E VA, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116070 2,7
GTIN	4045197027269
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Profiilihiottu. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Kiiltävä pinta.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Poraustöihin, joissa käytetään poraholkkia tai **syvällä sijaitseviin kohteisiin**.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	66 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	2,7 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	2,7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	62 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		