

**Mittausmikroskooppien alarakenne, leveys×syvyys: 1500X700 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Tuoteluokka	41M

Kuvaus**Malli:**

Runko hitsattua teräslevyä, yhdeltä sivulta pyöristetty BeoLin-työtaso, 3 mm paksu grafiittinen reunalista. Käytännöllinen säilytyslokero teräslevystä. GARANT-lukitusjärjestelmä.

Sopii :

GARANT-videomittausmikroskooppi mittausalueelle max.X=200 / Y=100.

varustus:

Vetolaatikon etukorkeus (vasen): 60; 300; 300 mm

Pintakäsittely:

Runko valkoalumiinia RAL 9006, laatikot teräksensiniset RAL 5011.

Työpöydän korkeus: 840 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100 kg

Pöytälevyn paksuus: 50 mm

Vetolaatikon ulosveto: 90 %

Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Vetolaatikon hyötyleveys: 490 mm

Vetolaatikon hyötösyvyys: 520 mm

Kantokyky jakautuneena pinnalle: 1000 kg

Paino: 124 kg

Tekninen kuvaus

Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	124 kg
Vetolaatikon hyötisyvyys	520 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Työpöydän korkeus	840 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto	90 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale