



Pyöreä viila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	514300 300
GTIN	4009215017960
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form F

Tekninen kuvaus

Halkaisija	12 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3 (hieno)
Hakkaus	3
Hakkaustapa	Hieno
Muoto	F
Muodon kuvaus	pyöreä
Viilapinnat	kaikki sivut lovettu
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40