



## Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,22mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 481050 1,22   |
| GTIN         | 4045197209542 |
| Tuoteluokka  | 42K           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

**Toleranssiluokka 1** asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

Malli on muuten sama kuin nro 480450.

#### Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                  |   |
|------------------|---|
| Nimellismitta    | 1,22 mm   |
| Standardi        | DIN EN ISO 3650   |
| Toleranssiluokka | 1   |
| Raaka-aine       | seostettua erikoisterästä,<br>läpikarkaistua ja päästetty |
| Kalibrointi      | L2  |

Tuotetyyppi

mittapala

**Palvelut**DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus  
100 mm

028140 100

KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala  
Enimmäispituus 100 mm

028060 100