



## Teoll. sahanterän teroitusviila, hakkaus 3 (sileä) litteä, pyöreät reunat, Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	518550 250
GTIN	4009215005486
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

**Erikoislaatu, uurteellinen, sopii erityisesti puusahan teräksisten terien teroittamiseen.**

Nämä sahabiilat takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Kaikki sivut lovettu.** Pyöreät särmät.

### Tekninen kuvaus

Leveys × paksuus	25×5 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Muoto	F
Standardi	DIN 7262
Tuotetyyppi	Sahaviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	sopii rajoituksin

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125