

Jyrsitty viila, lattatylppä, keskikova, Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519120 300
GTIN	2050001696236
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	31×7 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Hienousaste	keskikova
Teräväli n.	2 mm
Muoto	A
Tuotenimen määrite	keskikova
Standardi	DIN 7264
materiaalille	Teräs, valuteräs, kupari, messinki, pronssi jne.
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20