

## Jyrsitty viila, lattatylppä, keskikova, Hammastuksen pituus: 350mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	519120 350
GTIN	2050001696243
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

**Jyrsityissä viiloissa** on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

**Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	350 mm
Leveys x paksuus	36x7 mm
Hienousaste	keskikova
Teräväli n.	2 mm
Muoto	A
Tuotenimen määrite	keskikova
Standardi	DIN 7264
materiaalille	Teräs, valuteräs, kupari, messinki, pronssi jne.
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu

## Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25