

Jyrsitty viila, lattatylppä, hieno, Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519130 300
GTIN	2050001696250
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	300 mm
Leveys x paksuus	31x7 mm
Hienousaste	hieno
Teräväli n.	1,5 mm
Muoto	A
Tuotenimen määrite	hieno
Standardi	DIN 7264
materiaalille	RST-teräkset, kovat materiaalit, synteettiset hartsit, pellit. Soveltuu reunanmuovaukseen, silotukseen ja viimeistelyviilaukseen
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125