

**Avainviila, hakkaus 2 Pituus 100 mm, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	518700 1
GTIN	4009215005141
Tuoteluokka	56B

**Kuvaus****Malli:**

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän**. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

**Huomautus:**

Viilankahvat, katso nro 519600, 519400, 519510 ja 519550.

**Tekninen kuvaus**

Leveys x paksuus	10x1,4 mm
Muodon kuvaus	latta-suiippo
Standardi	DIN 7283
Tuotetyyppi	Avainviilat

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		

GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

## Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 95 mm	519600 95
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
kovapuukahva Kokonaispituus 80 mm	519400 80
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519550 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25