

**Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711X, 75 × 2500 mm, Rakeisuus: 80****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558140 80 |
| GTIN | 4018875087169 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus**Malli:**

Yleishiomanauha, normaalikorundi (A) -pinnoite. Hioma-aineen alusta mukautettu optimaalisesti raekokoon ja hiomanauhan tyyppiin.

Karkea X-kudos **tehokkaaseen materiaalin poistoon** kiinteillä hiomakoneilla.

Käyttö:

Voidaan käyttää kaikkien tavallisten materiaalien kanssa: **teräs**, ei-rautametallit, valu, **alumiiniseokset, puu**.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitinkoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|---------------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Sarja | KK711X |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 75 mm |
| Hiomanauhan pituus | 2500 mm |
| Tuotenimen määrite | 75 × 2500 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | 35-40 m/s | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 32-38 m/s | H |
| INOX | sopii rajoituksin | 18-30 m/s | |
| Ti | sopii rajoituksin | 10-20 m/s | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 30-45 m/s | K |
| CuZn | soveltuu | 35-45 m/s | N |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | 10-30 m/s | |
| puu | soveltuu | 23-26 m/s | |
| kuiva | soveltuu | | |