

Garant
Uraiskunpidin pitkä Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 14mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	290350 14
GTIN	4045197882905
Tuoteluokka	29K

Kuvaus
Huom:

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	38,22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	38,58 mm
Ruuvi	290399 3
Hyötypituus L_1	180 mm
soveltuu uran leveydelle m	14 mm
soveltuu uran leveydelle m	16 mm
Keskisiirto L_3	19,5 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D_1	35 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------