



Avainviilaraja, 6 osaa muovitasku



Tilaustiedot

Tilausnumero	518970
GTIN	4009215005103
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän**. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Avainviilaraja, 6 osaa, 1 avainviila kutakin: lattasuippo, lattatyöppä, puolipyöreä, pyöreä, kolmikulma, nelikulma. Pituus ilman ruotoa 100 mm, hakkaus 2.

Kovapuinen viilan kahva.

Standardi: DIN 7283

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 7283
Avainviilojen lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Avainviilat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20