

Garant**Uraiskunpidin pitkä Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290350 2 |
| GTIN | 4045197882691 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------|
| Ruuvi | 290399 1 |
| Hyötypituus L_1 | 34,5 mm |
| soveltuu uran leveydelle m | 2 mm |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$ | 7,03 mm |
| Keskisiirto L_3 | 3,65 mm |
| Varren \varnothing | 25 mm |
| Teränpidin- $\varnothing D_1$ | 6,5 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Varren pituus L_s | 90 mm |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Varsi | Yhdistelmävarsi |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 1 | 290399 1 |
|-------------------------|----------|