

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290355 14
GTIN	4045197882929
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

soveltuu uran leveydelle m	14 mm
soveltuu uran leveydelle m	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	38,22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	38,58 mm
Ruuvi	290399 3
Hyötypituus L <sub>1</sub>	126 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	19,5 mm
Varren Ø	25 mm

Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------