

## Jyrsitty viila, puolipyöreä, karkea, Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	519160 250
GTIN	2050001696267
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

**Jyrsityissä viiloissa** on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

**Puolipyöreä (kaareva), puolitylppäkärkinen, yksipuolinen hammastus.**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys x paksuus	23x7 mm
Hienousaste	karkea
Teräväli n.	3 mm
Muoto	D
Tuotenimen määrite	karkea
Standardi	DIN 7264
materiaalille	Kevytmetallit ja pehmeät metallit, muovit, puu, nahka jne.
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

## Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25