



## Yleiskäsiiviili, Kokonaispituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	519280 200
GTIN	4045197692306
Tuoteluokka	52A

### Kuvaus

**Malli:**

Monikäyttöinen 4-in-1-yleiskäsiiviili, **litteä** ja **puolipyöreä sivu**, kussakin kaksi hakkausta.

**Viilanhakkaus** muoveille ja pehmytmetalleille, **raspihakkaus** puulle.

**Toimituksen sisältö:**

Vetoketjulla varustetussa nailontaskussa.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leveys x paksuus	19x5 mm
Tuotetyyppi	Yleisviili

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		

INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25