



Purseenpoistoviilaerikoishakkaus muoville, Hammastuksen pituus: 150mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 518300 150 |
| GTIN | 4009215088779 |
| Tuoteluokka | 56B |

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammassuoto. Nämä erityisviilat takaavat tasaisen viilausjäljen. **Erityisviilat** valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän.**
3 sivua ristihakattu, tylppäkrkinen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------------------|
| Leveys x paksuus | 16x3 mm |
| Hammastuksen pituus | 150 mm |
| Tuotetyyppi | Purseenpoistoviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |
| puu | sopii rajoituksin |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519550 110 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm | 519510 100 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm | 519510 90 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm | 519400 120 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519600 110 |