

Jyrsitty viila, puolipyöreä, karkea, Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519160 300
GTIN	2050001696274
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

Puolipyöreä (kaareva), puolitylppäkärkinen, yksipuolinen hammastus.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	27x9 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Hienousaste	karkea
Teräväli n.	3 mm
Muoto	D
Tuotenimen määrite	karkea
Standardi	DIN 7264
materiaalille	Kevytmetallit ja pehmeät metallit, muovit, puu, nahka jne.
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120