

Jyrsitty viila, lattatylppä, karkea, Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519110 250
GTIN	2050001696199
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin **terävä**, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. **Ei tukkeudu.**

Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Leveys x paksuus	26x7 mm
Hienousaste	karkea
Teräväli n.	3 mm
Muoto	A
Tuotenimen määrite	karkea
Standardi	DIN 7264
materiaalille	Kevytmetallit ja pehmeät metallit, muovit, puu, sarveisaine, nahka jne.
Tuotetyyppi	Jyrsitty viila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	sopii rajoituksin
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20