



Monikäyttöviilaraja, 5 osaa, rullattavassa taskussa Hakkaus 3, Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	517300 250
GTIN	4009215074802
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään **kestävissä nailontaskuissa**.

Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.

Iskunkestävät muovikahvat.

Hakkaus 3 = hieno.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Toimituksen sisältö:

5-osainen viilaraja, yksi kutakin: **litteä, kolmikulmainen, nelikulmainen, puolipyöreä ja pyöreä viila**.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	250 mm
Hakkaus	3
Standardi	DIN 7261

Tuotetyyppi

Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40