



## Puuhakkaus, lattatylppä, Hakkaus 2 (normaali), Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	519300 250
GTIN	4009215006858
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on **erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.**

#### Lattatylppä.

### Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	25x6,3 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Hakkaus	Hakkaus 2 (normaali)
Muoto	A
Standardi	DIN 7263
Tuotetyyppi	Puuraspi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		

puu

soveltuu

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110