

**Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713T, 10 × 330 mm, Rakeisuus: 120****Tilastiedot**

Tilausnumero	558220 120
GTIN	4018875003138
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. **Jatkuva itsestään teroittuminen** mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna **pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon** ja tasalaatuiset pinnat.

Kestävä, taipuisa puuvillakangas (T-kudos) ja **erityinen taipuisuus** myös pienten säteiden työstöön käsikäyttöisillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien **terästen, terässeosten, valuraudan** sekä NE-metallien työstöön.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Sarja	ZK713T-hammastus
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	10 mm
Hiomanauhan pituus	330 mm
Tuotenimen määrite	10 × 330 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
puu	soveltuu	23-26 m/s	
kuiva	soveltuu		