

**Avainviila, hakkaus 2 Pituus 100 mm, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 518700 5 |
| GTIN | 4009215094459 |
| Tuoteluokka | 56B |

Kuvaus**Malli:**

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän**. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Huomautus:

Viilankahvat, katso nro 519600, 519400, 519510 ja 519550.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------|
| Muodon kuvaus | kolmikulmainen |
| Leveys × paksuus | 5 mm |
| Standardi | DIN 7283 |
| Tuotetyyppi | Avainviilat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |

| | |
|-----------------------|----------|
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |
| puu | soveltuu |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 95 mm | 519600 95 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm | 519510 90 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm | 519400 100 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 80 mm | 519400 80 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm | 519550 100 |