



Puuhakkaus, puolipyöreä, Hakkaus 1 (karkea), Hammastuksen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519320 300
GTIN	4009215007206
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on **erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.**

Puolipyöreä.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	29x9 mm
Hammastuksen pituus	300 mm
Hakkaus	Hakkaus 1 (karkea)
Muoto	C
Standardi	DIN 7263
Tuotetyyppi	Puuraspi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		

puu

soveltuu

Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40