



## Teoll. sahanterän teroitusviila, hakkaus 3 (sileä) litteä, suorat reunat, Hammastuksen pituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	518500 250
GTIN	4009215005455
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

**Erikoislaatu, uurteellinen, sopii erityisesti puusahan teräksisten terien teroittamiseen.**

Nämä sahabiilat takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Kaikki sivut lovettu.** Terävät särmät.

### Tekninen kuvaus

Leveys × paksuus	25×5 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Muoto	E
Standardi	DIN 7262
Tuotetyyppi	Sahaviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	sopii rajoituksin

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20