

**Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713X, 100×950 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558315 80
GTIN	4018875129128
Tuoteluokka	56V

**Kuvaus****Malli:**

**Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA)** parantaa poistotehoa. **Jatkuva itsestään teroittuminen** mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna **pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon** ja tasalaatuiset pinnat.

X-kudosGewebe (tukeva) tehokkaaseen poistoon kiinteillä koneilla.

**Käyttö:**

Kaikkien **terästen, terässeosten, valuraudan** sekä NE-metallien työstöön.

**Huomautus:**

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitinkoneisiin alkaen numerosta 568526.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Sarja	ZK713X-hammastus
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan pituus	950 mm
Tuotenimen määrite	100×950 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
puu	soveltuu	23-26 m/s	
kuiva	soveltuu		