

**Avainviila, hakkaus 2 Pituus 100 mm, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	518700 6
GTIN	4009215005165
Tuoteluokka	56B

Kuvaus**Malli:**

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne **takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän**. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Huomautus:

Viilankahvat, katso nro 519600, 519400, 519510 ja 519550.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	3,2 mm
Muodon kuvaus	nelikulmainen
Standardi	DIN 7283
Tuotetyyppi	Avainviilat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		

GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu

Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 70 mm	519400 70
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 95 mm	519600 95
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519550 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20