



Puuhakkaus, puolipyöreä, Hakkaus 2 (normaali), Hammastuksen pituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	519330 200
GTIN	4009215007138
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on **erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.**

Puolipyöreä.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	200 mm
Leveys x paksuus	20x5,5 mm
Hakkaus	Hakkaus 2 (normaali)
Muoto	C
Standardi	DIN 7263
Tuotetyyppi	Puuraspi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		

puu

soveltuu

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110